



Áthallásgátló hangcsillapító

TSR típus



Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefon 0 74 63 - 980 - 0
Telefax 0 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

Áthallásgátló hangcsillapító TSR

Tartalom

Leírás	3
Kialakítás	3
Kivitel és méretek	3
Méretek	3
Beépítés	4
Műszaki adatok	5
Csillapítási érték	5
Jelmagyarázat	5
Kiírási szöveg	5

Áthallásgátló hangcsillapító TSR

Leírás

Légcsatornáknál, amelyek több egymás mellett lévő helyiségekre vannak csatlakoztatva, gyakran fennál a veszély, hogy az áramlási- és a test zaj a légcsatornákon keresztül átkerül. A **hang áterjedés elkerülésére** a SCHAKO áthallásgátló csőhangcsillapító az egyik leghatásosabb megoldás.

A karbantartáshoz, felújításhoz, átalakításhoz stb. megfelelő méretű és darabszámú vizsgáló nyílást kell a helyszínen biztosítani.

Kialakítás

Ház

- horganyzott lemez

Töltet

- ásványgyapot perforált lemez burkolattal


Csonkok

- horganyzott acéllemez

Kivitel és méretek

Méretek

TSR



Járatos méretek


NW	øD	øD2	Szigetelés vastagság	L
50	50	100	25	300
75	75	150	37,5	400
80	80	160	40	400
90	90	175	42,5	400
100	100	200	50	480
112	112	212	50	480
125	125	225	50	650
140	140	240	50	650
150	150	250	50	750
160	160	260	50	750
180	180	300	60	750
200	200	325	62,5	950
225	225	350	62,5	950
250	250	400	75	1200

A SCHAKO különböző kivitelű és méretű tányérszelepeket kínál, amelyek illenek az áthallásgátló hangcsillapítóhoz.


Áthallásgátló hangcsillapító TSR

Beépítés

Függőleges beépítés



Vízszintes beépítés




Áthallásgátló hangcsillapító TSR

Műszaki adatok

Csillapítási érték

Áthallásgátló hangcsillapító o 100 tányérszeleppel SVA típus



- Áthallás gátló + SVA
 - - - Csak tányérszelep SVA 100 típus

Jelmagyarázat

f_m (Hz) = Oktáv középfrekvencia

D_e [dB/Okt] = Csillapítás

Kiírási szöveg

TSR típusú csőhangcsillapító kör alakú kivitelben, csőcsatlakozáshoz.

Kivitel:

- Külső köpeny 1,0 - 1,5 mm vastag horganyzott acéllemezből, csatlakozó csonkkal.
- Beül gyűrű alakú kamra ásványgyapot töltéssel és perforált lemez tömítéssel.